REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		

RoHS Compliant





3D VIEW





Specifications:

1.Rated Voltage : 125V AC/DC
2.Rated Current : 1A AC,DC
3.Withstand Voltage : 200V AC/minute
4.Contact Resistance : 30mΩ(MAX.)
5.Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
7.Operation Temperature Range:-40°C~+105°C;



PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1	D±0.1
2P	7.20	4.15	3.15	1.25
3P	8.45	5.40	4.40	2.50
4P	9.70	6.65	5.65	3.75
5P	10.95	7.90	6.90	5.00
6P	12.20	9.15	8.15	6.25
7P	13.45	10.40	9.40	7.50
8P	14.70	11.65	10.65	8.75
9P	15.95	12.90	11.90	10.00
10P	17.20	14.15	13.15	11.25



RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)



序号	品 名	材 质	电镀／颜色	备 注
C	插片	黄铜H65	镀锡	80U"Min
B	插针	黄铜H65	镀锡	80U"Min
A	基座	LCP	本 色	UL94V-0

X. ±0.50	X.° ± 2°	UNITS mm	广东创粤科技有限公司
.X ±0.30	.X° ± 1°	MAT'L	TITLE: 针座1.25卧贴
.XX ±0.10	.XX° ± 0.5°		
.XXX ± 0.05		FINISH	APPD:
		Q'TY	CHKD:
			DR:

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD

DWG NO.: CY-P1.25-2P-SMT-46813

SCALE	SHEET	REV.
1/1	1/1	A1