




# CUSTOMER DRAWING

| REV.<br>版本 | ECN NO.<br>ECN编号 | DATE<br>日期 | DESCRIPTION<br>内容描述 | APPROVED BY<br>核准 |
|------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|
| A0         | —                | 2019/03/16 | NEW RELEASE         | APLIN             |
|            |                  |            |                     |                   |




CIRCUIT

| H25    | 03                                   | XX       | X                 | X             | X               | X            | X             | X         | X              | X             | XX     |
|--------|--------------------------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|---------------|--------|
| Series | Rating                               | Function | Terminal Type     | Actuator Type | Actuator Height | Housing Type | Terminal Type | Package   | Actuator Color | Housing Color | Suffix |
| 03     | 3(3)A 125/250VAC<br>3(3)A 125/250VAC | 12       | S Solder Terminal | A             | 3 3mm           | X            | T1            | Z SMD     | B Black        | B Black       |        |
|        |                                      | 13       | P PCB Terminal    | B             | 4 4mm           | X            | T2            | Blank DIP | W White        | W White       |        |
|        |                                      | 14       |                   | C             | 5 5mm           | X            | T3            |           | R Red          | R Red         |        |
|        |                                      | 22       |                   |               |                 |              | T4            |           |                |               |        |
|        |                                      | 23       |                   |               |                 |              | T5            |           |                |               |        |
|        |                                      | 24       |                   |               |                 |              |               |           |                |               |        |
|        |                                      | ...      |                   |               |                 |              |               |           |                |               |        |



MARKING

HAOTONG  
H25 SERIES  
3(3)A 125/250VAC



## 规格 Specification:

- 开关型号 Model No.:H25-0325PC
- 额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
- 接触电阻 Contact resistance: $\leq 30\text{ m}\Omega$
- 绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100\text{ M}\Omega(\text{DC}500\text{V}/\text{Min})$
- 电气寿命 Electronics life: $> 10000\text{ cycles}$
- 操作力 Operation force: $400\pm 150\text{gf}$
- 所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant



佛山市皓通电子有限公司  
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

|                    |                                  |                     |                                                                                       |            |                      |                   |                     |  |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|
| DRAWN BY<br>制 图    | APLIN                            | 2019/03/16          | SCALE<br>比 例                                                                          | FREE       | PRODUCT NAME<br>产品名称 |                   | SLIDE SWITCH        |  |
| CHECKED BY<br>核 对  | APLIN                            | 2019/03/16          | PAGE<br>页 面                                                                           | 1/1        | DESCRIPTION<br>产品描述  |                   | 3(3)A 125/250VAC    |  |
| APPROVED BY<br>批 准 | ZHANG                            | 2019/03/16          | UNIT<br>单 位                                                                           | mm         |                      |                   |                     |  |
| TOLERANCE<br>未标注公差 | X: ±0.5<br>.X: ±0.3<br>.XX: ±0.2 | X°: ±5°<br>.X°: ±2° | PROJECTED 投影                                                                          |            | PART NO.<br>物料编号     |                   | H25-0325PC-7NT3WW-T |  |
|                    |                                  |                     |  | SIZE<br>尺寸 | A4                   | DRAWN NO.<br>图纸编号 | HTDW20190316-017    |  |