| REV. | ZONE | DESCRIPTION | DESIGN | DATE |
|---|---|---|---|---|
| B | | NEW | | |

RoHS Compliant















Specifications:

1. Rated Voltage : 250V AC/DC
2. Rated Current : 2A AC,DC
3. Withstand Voltage : 1000V AC/minute
4. Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5. Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
6. Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
7. Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;

| PIN数 | A±0.1 | B±0.1 | C±0.1 |
|---|---|---|---|
| 2P | 8.00 | 4.70 | 2.00 |
| 3P | 10.00 | 6.70 | 4.00 |
| 4P | 12.00 | 8.70 | 6.00 |
| 5P | 14.00 | 10.70 | 8.00 |
| 6P | 16.00 | 12.70 | 10.00 |
| 7P | 18.00 | 14.70 | 12.00 |
| 8P | 20.00 | 16.70 | 14.00 |
| 9P | 22.00 | 18.70 | 16.00 |
| 10P | 24.00 | 20.70 | 18.00 |




RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)



3D VIEW

| 序号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| C | 插片 | 黄铜 | 镀镍锡 | |
| B | 插针 | 黄铜 | 镀镍锡 | |
| A | 基座 | LCP | 本 色 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X. ±0.50 | X.° ± 2° | UNITS mm | 广东创粤科技有限公司 |
| .X ±0.30 | .X° ± 1° | MAT'L | TITLE: PH2.0 卧贴针座 |
| .XX ±0.10 | .XX° ± 0.5° | | |
| .XXX ± 0.05 | | FINISH | APPD: / DWG NO.: CY-PH2.0-6P-SMT-46873 |
| | | Q'TY | CHKD: |
| | | | DR: |

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD

| SCALE | SHEET | REV. |
|---|---|---|
| 1/1 | 1/1 | A1 |