

[illegible]

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	——	2026/08/10	NEW RELEASE	APLIN

H25	03	XX		X	X	X	X	X	X	X	XX
Series	Rating	Function	Terminal Type	Actuator Type	Actuator Height	Housing Type	Terminal Type	Package	Actuator Color	Housing Color	Suffix
03	06 125W 24 125W 40 125-250W	12 13	S Solder Terminal P PCB Terminal	A	3 3mm 4 4mm	N	T1	Z SMD Blank DIP	B Black W White	B Black W White	
		14 15 22 23 24 ...		B C	5 5mm ...	R	T2 T3 T4 T5		R Red R Red		

PCB LAYOUT

MARKING

HAOTONG
H25-0323SC/PC 
3(3)A 125/250VAC

CIRCUIT

规格 Specification:

- 1.开关型号 Model No.:H25-0323PC
- 2.额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
- 3.接触电阻 Contact resistance: $\leq 30\text{ m}\Omega$
- 4.绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100\text{ M}\Omega(\text{DC}500\text{V}/\text{Min})$
- 5.电气寿命 Electronics life: $> 10000\text{ cycles}$
- 6.操作力 Operation force: $400\pm 150\text{gf}$
- 7.所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant
- 8.出厂使用需知: 30天之后使用, 需烘烤6个小时, 温度 110°C , 再进行使用 (尼龙9T特性), 样品需要手焊。



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	APLIN	2026/08/10	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称		SLIDE SWITCH	
CHECKED BY 核 对	APLIN	2026/08/10	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产品描述		3{3}A 125/250VAC	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2026/08/10	UNIT 单 位	mm				
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5	X°: ±5°	PROJECTED 投影 		PART NO. 物料编号		H25-0323PC-7NT1ZBB-LCP	
	.X: ±0.3	.X°: ±2°			SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号	HTDW20260810-006
	.XX: ±0.2							