







PART NO.	A	B	C
25048HS-02000	8.0	5.6	2.50
25048HS-03000	10.5	8.1	5.0
25048HS-04000	13.0	10.6	7.50
25048HS-05000	15.5	13.1	10.0
25048HS-06000	18.0	15.6	12.5
25048HS-07000	20.5	18.1	15.0
25048HS-08000	23.0	20.6	17.5
25048HS-09000	25.5	23.1	20.0
25048HS-10000	28.0	25.6	22.5
25048HS-11000	30.5	28.1	25.0
25048HS-12000	33.0	30.6	27.5
25048HS-13000	35.5	33.1	30.0
25048HS-14000	38.0	35.6	32.5
25048HS-15000	40.5	38.1	35.0

NOTE
1. 관련TERMINAL : ~~25048TS~~ ⚠ 25045TS
2. 일반공차 : ±0.3
3. 형명구성 : 25048HS-NN (*)

COLOR
표기없음 --- NATURAL
(WH) ---- WHITE
(BK) ---- BLACK
(BL) ---- BLUE
(RE) ---- RED
(YE) ---- YELLOW
(BR) ---- BROWN
(GR) ---- GRAY

1	HOUSING	NYLON 66	UL94V-0	NN	UL94V-0
I/NO	DESCRIPTION	MATERIAL	TREATMENT	QTY	REMARK

YEONHO ELECTRONICS CO., LTD.

TITLE: 25048HS-NN

SCALE	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPD
5/1	C. B. H 02.11.06		K. S. N 02.11.06	

SIZE	DWG. NO	REV
A3	25048HS-00A-S	01

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	ECN
⚠	도면현실화 (터미널 품명변경)	07.02.01	L.S.H	J.J.H

출도일	/ /	연구소





SEC A-"A"



SEC B-"B"





NOTE
1. GERNERAL TOLERANCE : ±0.3
2. 사용전선 : AWG #22 – #28.
3. 피복외경 : ø1.2 – ø2.4.
4. 관련부품
   – HOUSING : SMH250-L

1	TERMINAL	PHOSPHOR BRONZE		TIN-PLATED
I/NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	REMARK

YEONHO ELECTRONICS CO., LTD.

TITLE: YST025L3

SCALE	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPD
10/1			11.01.03 J.J.H	11.01.03 S.H.K

SIZE: A3 | YST025L3-S | REV: 0

LTR	REVISION RECORD	DATE	DR	CHK

"본 도면은 연호전자의 지적자산이므로 임의 COPY 및 배포를 금합니다"