
Operation:DIP6+2PIN/卧式二档&中型拨动开关 [柄长可定制]

Halogen Free | LEAD FREE | RoHS Compliant

LTEM NO.: SK-22D07G4 (Series)

(L8.6×W6.9×H4.70 SLIDE-SWITCH)



邀您使用(微信)小程序
硕方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...

表面插装 DIP
侧向操作
精密部品 NICETY
可靠 STABILIZE
適合環保 RoHS


Material declaration

No.	NAME	Description
① A	盖板	钢带(镀镍) t=0.40
② B	拨柄	POM (Black)热塑性塑料
③ C	基座	酚醛脂板 PHENOLIC RESIN
④ D	端子	镀银&H62 黄铜带 BRASS STRIP
⑤ E	嵌件	镀银&H62 黄铜带 BRASS STRIP
⑥ F	弹片	不锈钢线 STEEL WIRE


Technical parameter


PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	0.3A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC Skey/PD：100MΩ min.300V DC	
	Withstand Voltage	300V AC for 1 minute	250 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	15,000 Cycles	10,000 Cycles
	Rated Load	12,000 Cycles	8,500 Cycles
Sterage temp.		-25℃～+75℃(Operating Temp:)	
Operating Force		2. 6N. (1N. =100gram-force)	
Heat Rrsistance		IR Reflow:255℃,5sec. Manual:350℃,3sec.	

CIRCUIT DIAGRAM




Unit:mm





P.C.B LAYOUT



DIM H
可定制柄長

