SLIDE SWITCH

硕方精密電子開關

www.Sofng.com

Operation: SMT/卧贴式 3PIN二挡位&中小型拨动开关/柄长可定制

ITEM NO.:SK-12D37 (Series)

(L8.7×W4.5×H5.8mm SLIDE-SWITCH)


表面插装 DIP

侧向操作

精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS



邀您使用(微信)小程序

硕方电子开关&连接器选型手册

手机扫码即可进入...


Material declaration

No.	NAME	Description
① A	盖板	钢带(镀镍) t=0.40
② B	拨柄	POM (Black)热塑性塑料
③ C	基座	酚醛脂板 PHENOLIC RESIN
④ D	嵌件	镀银&H62 黄铜带 BRASS STRIP
⑤ E	端子	镀银&H62 黄铜带 BRASS STRIP
⑥ F	弹片	不锈钢线 STEEL WIRE


Technical parameter


PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	0.3A, 30V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC Skey/PD：100MΩ min.300V DC	
	Withstand Voltage	300V AC for 1 minute	250 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	15,000 Cycles	10,000 Cycles
	Rated Load	12,000 Cycles	8,500 Cycles
Sterage temp.		-25℃～+75℃(Operating Temp:)	
Operating Force		2.6N.(1N.=100gram-force)	
Heat Rrsistance		IR Reflow:255℃,5sec. Manual:350℃,3sec.	


CIRCUIT DIAGRAM




Unit:mm













P.C.B LAYOUT





SK-12D37 -VGX

产品型号

H按柄长度
G2=2.0mm
G3=3.0mm
G4=4.0mm
G10=10.0mm