REVISION			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APP
A0	NEW RELEASE	11/03/2021	PECK











邀您使用(微信)小程序

硕方电子开关&连接器选型手册

手机扫码即可进入...





A向24°a与b通



B向24°a与d通



C向1 a与c通



NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour
F	手柄	1	尼龙	/	黑色
E	弹簧	1	不锈钢丝	/	原色
D	盖板	1	不锈钢	/	原色
C	簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色
A	底座	1	尼龙	/	黑色

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	80±50gf 2-205±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,0000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	1.0±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C

DIMENSION CLASSIFICATION

■ : CRITICAL

☒ : MAJOR

TOLERANCE TABLE		
.X	±	0.40
.XX	±	0.25
.XXX	±	0.10
ANGLE	±	2°

台灣碩方精密電子科技有限公司
TAIWAN SOFNG PRECISION ELECTRONIC CO., LTD

TITLE	MDS-1302B SMT卧式中型三档拨轮开关			SOFNG 開關,連接器	
PART NO.				SERIES	SD106
APPROVED	Peck	DWG NO.	MDS-1302B		
CHECKED	Paul	SCALE	1:1	UNIT mm	SIZE A4
DRAWIN	David	REV	A0	SHEET NO.	1/1