


版本 REV.	日 期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN






SPECIFICATIONS

1、Current Rating：1A AC，DC
2、Voltage Rating：50V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：100MΩ Min
6、Withstanding Voltang：500V AC/minute
7、Material:PA66,UL94V-0







PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
-02Y	1.25	2.00	3.75
-03Y	2.50	3.25	5.00
-04Y	3.75	4.00	6.25
-05Y	5.00	4.00	7.50
-06Y	6.25	6.20	8.75
-07Y	7.50	6.20	10.00
-08Y	8.75	6.20	11.25
-09Y	10.00	6.20	12.50
-10Y	11.25	8.20	13.75
-11Y	12.50	8.20	15.00
-12Y	13.75	8.20	16.25
-13Y	15.00	8.20	17.50
-14Y	16.25	8.20	18.75
-15Y	17.50	8.20	20.00


GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING	H Y	料 号 PART NO.	FG-GH-NY	版 本 REV.	A
X.X±0.25	X.°±2°	审 核 CHECK	ZFC	品 名 TITLE	GH1.25孔座	页 次 SHEET	1/2
X.XXX±0.10		核 准 APPROVAL	LPJ	客户料号 CUTM. NO.			
X.XX±0.20		单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1	深圳市富港科技有限公司	


胶壳各P位结构示意图


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

















2Y




3Y




4-5Y




6-7Y




7Y以下





8Y




8Y以上







9Y



10-15Y

GENERL TOLERANCE		制图 DRAWING	H Y	料号 PART NO.	FG-GH-NY	版本 REV.	A
X.X±0.25	X.°±2°	审核 CHECK	ZFC	品名 TITLE	GH1.25孔座	页次 SHEET	2/2
X.XXX±0.10		核准 APPROVAL	LPJ	客户料号 CUTM. NO.			
X.XX±0.20		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		

深圳市富港科技有限公司