



版本 REV.	日 期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN





SPECIFICATIONS
1、Current Rating：1A AC，DC
2、Voltage Rating：50V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：100MΩ Min
6、Withstanding Voltang：500V AC/minute
7、Material:PBT,UL94V-0





PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
-02Y	1.00	5.00	2.40
-03Y	2.00	6.00	3.40
-04Y	3.00	7.00	4.40
-05Y	4.00	8.00	5.40
-06Y	5.00	9.00	6.40
-07Y	6.00	10.00	7.40
-08Y	7.00	11.00	8.40
-09Y	8.00	12.00	9.40
-10Y	9.00	13.00	10.40
-11Y	10.00	14.00	11.40
-12Y	11.00	15.00	12.40
-13Y	12.00	16.00	13.40
-14Y	13.00	17.00	14.40
-15Y	14.00	18.00	15.40
-16Y	15.00	19.00	16.40
-17Y	16.00	20.00	17.40
-18Y	17.00	21.00	18.40
-19Y	18.00	22.00	19.40
-20Y	19.00	23.00	20.40

GENERL TOLERANCE		制 图 Mapping	H Y			料 号 PART NO.	FG-1.0-NY	版 本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审 核 Audit	ZFC			品 名 TITLE	1.0单排孔座	页 次 SHEET	1/1
.X±0.20	.X°±1°	核 准 Approved	LPJ			客户料号 CUTM. NO.			
.XX±0.15	.XX°±0.5°								
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单 位 Units	MM	比 例 SCALE	1:1	深圳市富港科技有限公司			