


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN






SPECIFICATIONS

1、Current Rating：1A AC，DC
2、Voltage Rating：100V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：500MΩ Min
6、Withstanding Voltang：500V AC/minute
7、Material:Housing:PA66,UL94V-0





PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
-02Y	1.50	4.50	3.30
-03Y	3.00	6.00	4.80
-04Y	4.50	7.50	6.30
-05Y	6.00	9.00	7.80
-06Y	7.50	10.50	9.30
-07Y	9.00	12.00	10.80
-08Y	10.50	13.50	12.30
-09Y	12.00	15.00	13.80
-10Y	13.50	16.50	15.30
-11Y	15.00	18.00	16.80
-12Y	16.50	19.50	18.30
-13Y	18.00	21.00	19.80
-14Y	19.50	22.50	21.30
-15Y	21.00	24.00	22.80
-16Y	22.50	25.50	24.30
-17Y	24.00	27.00	25.80
-18Y	25.50	28.50	27.30
-19Y	27.00	30.00	28.80
-20Y	28.50	31.50	30.30

GENERL TOLERANCE		制 图 Mapping	H Y		
X.±0.25	X.°±2°	审 核 Audit	ZFC		
.X±0.25	.X°±1°				
.XX±0.15	.XX°±0.5°	核 准 Approved	LPJ		
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单 位 Units	mm	比 例 SCALE	

料 号 PART NO.	FG-1.5-NY	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	ZH1.5孔座	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

深圳市富港科技有限公司