





型号	CKT	A	B
BX-MX3.0-2-1PLT	2*1	0.00	6.65
BX-MX3.0-2-2PLT	2*2	3.00	9.65
BX-MX3.0-2-3PLT	2*3	6.00	12.65
BX-MX3.0-2-4PLT	2*4	9.00	15.65
BX-MX3.0-2-5PLT	2*5	12.00	18.65
BX-MX3.0-2-6PLT	2*6	15.00	21.65
BX-MX3.0-2-7PLT	2*7	18.00	24.65
BX-MX3.0-2-8PLT	2*8	21.00	27.65
BX-MX3.0-2-9PLT	2*9	24.00	30.65
BX-MX3.0-2-10PLT	2*10	27.00	33.65
BX-MX3.0-2-11PLT	2*11	30.00	36.65
BX-MX3.0-2-12PLT	2*12	33.00	39.65



PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)




技术指标:

- 1.温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
- 2.额定电流: 5.0A AC DC.
- 3.额定电压: 250V AC DC.
- 4.耐电压: 1000V AC/minute.
- 5.接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 6.绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.

材质:

- 1.胶芯: LCP UL94V-0 黑色
- 2.端子: 铜合金/表面镀锡
- 3.焊片: 铜合金/表面镀锡
- 4.不锈钢双盖: 不锈钢

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA EVA JADE	料号 PART NO.	BX-MX3.0-2-NPLT	版本 REV.	A
			X.±0.30	X.*±5°			品名 TITLE	MX3.0MM 双排带扣立贴	页次 SHEET	1/2
			.X±0.25	.X*±1°			客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.15							
			单位 UNITS			MM	比例 SCALE	1:1		



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA		料号 PART NO.	BX-MX3.0-2-NPLT	版本 REV.	A
			X.±0.30	X.'±5°		EVA		品名 TITLE	MX3.0MM 双排带扣立贴	页次 SHEET	2/2
			.X±0.25	.X'±1°		JADE		客户料号 CUTM.NO.		 Bossie (博锡)	
			.XX±0.15			单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		