










主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操 作 力: 180&250±40gf
4. 行 程: 0.20±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67

电话：0769-82310511-867
邮箱：hooya89@hooya.hk



电 路 图




PCB. 焊接图

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
7	引脚、触点	黄铜	1	镀银
6	基座	PPA	1	耐温280℃（黑色）
5	簧片	不锈钢	1	覆银
4	防水膜	PI	1	耐温280℃（黄色）
3	防水垫	硅胶	1	耐温280℃（黑色）
2	盖板	黄铜	1	镀锡
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		潘 明	2024.4.18	
审 核		阚龙生	2024.4.18	
批 准		樊剑淼	2024.4.18	

第一视角



比 例		一般公差	
单 位	mm	>0.5~2	±0.10
重 量		>2~5	±0.25
		>5~10	±0.30
		角度	±0.5°

名称： 轻触开关

型号： TC-06204FSB-038E-03

东莞市弘皓电子有限公司