
Kinghelm®



产品规格书

一. 型号：SMA-JW-1.5 拧盖

二. 适用技术标准：MIL-C-39012

制　图	KH-SMAJW-L
批　准	

深圳市金航标电子有限公司

四. 电气性能

序号	检测项目	技 术 指 标
1	特性阻抗	50Ω
2	频率范围	0~3GHz
3	工作电压	1000Vmax
4	绝缘电阻	≥5000MΩ
5	接触电阻	内导体≤3mΩ，外导体≤2MΩ
6	机械耐久性	500次
7	耐　压	1000Vrms（海平面）

三. 材质与涂覆

序号	零件名称	材　料	涂　复
1	内导体	HPb59-1(黄铜)	镀 金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外 壳	黄 铜	镀 金
4	螺 套	黄 铜	镀 金
5	密封圈	硅 胶	
6	卡 环	不锈钢	
7	铜 管	HPb62(黄铜)	镀 镍