Kinghelm®











开关特征：

1、开关容量：切换时:25mA @24VDC
　　非切换时:100mA @50VDC
2、绝缘电阻：100MΩ at 500VDC
3、接触电阻：初始值50mΩ max 寿命终值100mΩ max
4、绝缘强度：500VAC 50Hz /1min
5、极间电容：<5pf，1MHz±10kHz
6、操作力：1000gf max
7、电气寿命：2000次 <100mΩ@ 20次/min， 25mA 24VDC
8、适用温度：-40℃ to 85℃（无结冰）
9、焊接要求：
　手工焊接：320° C不超过2秒.（30瓦烙铁max.）
　波峰焊:260℃不超过5秒，在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
10、开关出厂处于断开状态。

序号	名称	材质	数量	备注
7	端子套（可选）	PBT UL94-V0	1	黑色
6	灌封胶	环氧树脂	1	
5	开关座	PBT UL94-V0	1	黑色
4	动簧片	磷铜镀金或半锡金	3	
3	静簧片	磷铜镀金或半锡金	3	
2	开关盖	PBT UL94-V0	1	红色或蓝色或黑色
1	拨动柄	PBT UL94-V0	3	白色

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

深圳市金航标电子有限公司
www.kinghelm.com.cn　　0755-28190160

阶段标记	重量	比例
	1	4:1

共　张 第　张

拨码开关

KH-1002-CB2.54-5P