

客户图


Kinghelm®






技术参数：

1、外壳材料：PA66
2、防护等级：IP68
3、额定电流：2P/3P/4P:24A
5P/6P:16A
4、额定电压： 400V
5、耐电压： 2500V
6、阻燃等级：UL94 V-0
7、接线线径：2P/3P/4P:0.5mm² ～2.5mm²
5P/6P:0.5mm² ～1.5mm²
8、工作温度：-40～+105℃
9、符合认证标准：2P/3P/4P:CQC/SAA/UL/RoHS/CE/TUV
5P/6P:CQC/RoHS
10、产品芯数：2P/3P/4P/5P/6P







ø11.5 mm	ø9-12 mm
ø8.5 mm	ø5-9 mm
ø6.5 mm	ø3.5-7mm
ø5 mm	ø3-5 mm
胶圈孔径 D	适用线外径

					未注公差		单位	比例	页次	版本	料号	KH-EW-M20-6P	设计		
					X. ±0.35	X.° ±3°	mm	1:1	1/1	A1	名称	防水连接器	校对		
					X.X ±0.20	X.X° ±2°							审核		
标记	ECN号	变更说明	签名	日期			深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.						批准		