



Kinghelm®








SEC:A-A



SEC:B-B



SEC:C-C

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:Phosphoric bronze Tin-plated
8、Applicable Wire Sizes:AWG#22~28#

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	徐银生 2022、04、08		
审 核 CHECK	潘云丹 2022、04、08		
核 准 APPROVAL	张 名 2022、04、09		
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	KH-A2009-T	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	PHB端子(新)	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

深圳市金航标电子有限公司
www.kinghelm.com.cn 0755-83044319