泰州福声电子科技有限公司

产 品 规 格 书

Product Specification

型　　号	**Part Number**		**FT-12T-9.0A1**
谐振频率	Resonance Frequency	**kHz**	**9.0±0.5**
谐振阻抗	Resonance Impedance	**Ω**	**≤300**
自由电容	Free Capacitance	**pF**	**12000±30%　（at 120Hz）**
同心度	Coaxial degree	**mm**	**0.6**
绝缘电阻	Insulation Resistance	**MΩ**	**≥100　（at50V DC）**
输入电压	Input Voltage	**Vp-p**	**<30**
工作温度	Operating Temperature	**℃**	**-20～+70**
贮存温度	Storage Temperature	**℃**	**-30～+80**
基片直径	Metal Plate Diameter	**D--mm**	**12±0.1**
瓷片直径	Ceramic Disc Diameter	**d--mm**	**9±0.5**
基片厚度	Metal Plate Thickness	**t--mm**	**0.10±0.03**
总 厚 度	Total Thickness	**T--mm**	**0.20±0.05**
基片材料	Metal Material		Brass
引线规格			**1571/30#红黑**
引线长度			**30MM（2+2）**

SHAPE:

