


版次(Edition)	变更摘要(Change The Content)	日期(Date)
0	新产品发行(The first edition)	2019/07/20


序号 (NO.)	品名 (TITLE)	材质 (Material)
①	XH2.5直针WTB胶芯 XH2.5 Straight Pin WTB Housing	PA66 UL94V-0 米色/白色/红色 Beign/White/Red
②	XH2.5直针WTB端子 XH2.5 Straight Pin WTB Terminal	铜合金/表面镀锡 Copper Alloy/Tin Plating







带扣打K脚 2PIN









TYPE 1(无K脚)



TYPE 2(打K脚)



SECTION A-A


常规2 Pin样式


CKT	A	B	CKT	A	B
2	2.5	7.5	10	22.5	27.5
3	5.0	10.0	11	25.0	30.0
4	7.5	12.5	12	27.5	32.5
5	10.0	15.0	13	30.0	35.0
6	12.5	17.5	14	32.5	37.5
7	15.0	20.0	15	35.0	40.0
8	17.5	22.5	16	37.5	42.5
9	20.0	25.0			

技术指标(Technical Index):

1. 温度范围(Temperature range): -25° C～+85° C.
2. 额定电压(Rated voltage): 250V, AC.
3. 额定电流(Rated current): 3.0A AC,DC.
4. 接触电阻(Contact resistance): ≤20mΩ .
5. 耐压值(Withstanding voltage): 1000V AC/minute.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.
7. 产品料号(Product material No.):

WT250M1V-** * *- ***

- NO OF CKT(产品PIN数)
- Plating(电镀方式)
  - 3:端子全亮锡
  - (Terminal all bright tin)
- 流水号
  - (Serial number)
- Packing(包装方式)
  - P:PE袋装/盒装
  - (Bag package)



适用线路板(PCB LAYOUT)

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	XH2.5直针WTB XH2.5 Straight Pin WTB	制图 (DR)	anlan
料号 (DWG.NO)	WT250M1V-****-***	校对 (CHKD)	田峰
		审核 (APPD)	黄志明
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1	SIZE	A4
REV	A		