







技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. Operating Temperature 温度范围：-25℃～+85℃.
3. Voltage rating额定电压：60V，AC.
4. Contact Resistance 接触电阻：60mΩ.
5. Insulation Resistance 绝缘电阻:800MΩ
6. Current rating 电流: 0.5A Max







Ass'y High(H)	Plastic High	
	Female 母(H1)	Male 公(H2)
4.00	3.00	1.00
4.50	3.50	
5.00	4.00	
5.50	4.50	
6.00	4.00/5.00	1.00/2.00
6.50	4.50	2.00
7.00	3.00	4.00
7.50	3.50	
8.00	4.00	
8.50	4.50	
9.00	5.00	

NO.of contacts	Dimensions				
	A.	B.	C.	D.	E.
08	5.10	2.40	3.46	4.20	4.00
10	5.90	3.20	4.26	5.00	
12	6.70	4.00	5.06	5.80	
14	7.50	4.80	5.86	6.60	
16	8.30	5.60	6.66	7.40	
18	9.10	6.40	7.46	8.20	
20	9.90	7.20	8.26	9.00	
22	10.70	8.00	9.06	9.80	8.00
24	11.50	8.80	9.86	10.60	
26	12.30	9.60	10.66	11.40	
28	13.10	10.40	11.46	12.20	
30	13.90	11.20	12.26	13.00	
32	14.70	12.00	13.06	13.80	
34	15.50	12.80	13.86	14.60	
36	16.30	13.60	14.66	15.40	
38	17.10	14.40	15.46	16.20	
40	17.90	15.20	16.26	17.00	
42	18.70	16.00	17.06	17.80	
44	19.50	16.80	17.86	18.60	
46	20.30	17.60	18.66	19.40	
48	21.10	18.40	19.46	20.20	
50	21.90	19.20	20.26	21.00	
54	23.50	20.80	21.86	22.60	
56	24.30	21.60	22.66	23.40	

NO.of contacts	Dimensions				
	A.	B.	C.	D.	E.
58	25.10	22.40	23.46	24.20	8.00
60	25.90	23.20	24.26	25.00	
62	26.70	24.00	25.06	25.80	
64	27.50	24.80	25.86	26.60	
66	28.30	25.60	26.66	27.40	
68	29.10	26.40	27.46	28.20	
70	29.90	27.20	28.26	29.00	
72	30.70	28.00	29.06	29.80	
74	31.50	28.80	29.86	30.60	
76	32.30	29.60	30.66	31.40	
78	33.10	30.40	31.46	32.20	
80	33.90	31.20	32.26	33.00	
82	34.70	32.00	33.06	33.80	
84	35.50	32.80	33.86	34.60	
86	36.30	33.60	34.66	35.40	
88	37.10	34.40	35.46	36.20	
90	37.90	35.20	36.26	37.00	
92	38.70	36.00	37.06	37.80	
94	39.50	36.80	37.86	38.60	
96	40.30	37.60	38.66	39.40	
98	41.10	38.40	39.46	40.20	
100	41.90	39.20	40.26	41.00	





Ordering Information

HC-PBB 08 - * - N - * - H* - ** - R - P

PITCH 05=0.5mm 08=0.8mm	1= 单槽 2= 双槽	No.of Pins 08P~10P 08= 8Pin 10=10Pin	Nature F=Female	Plastic Height(H1) H3.0=3.0mm H3.5=3.5mm H4.0=4.0mm H4.5=4.5mm	Contact G1:1u"	Plating Gold	R=Reel +Cap	Post

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA9T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜/表面镀金 GOLD FLASH
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色.

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

序号 NO.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	06	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD	
审 核 CHECK			
批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE: BTB 0.8 双槽 母座 立贴 带柱 编带+盖	版 本 REV.: A
比 例 SCALE		产品料号 PART NO.: HC-PBB08-2-N-F-HX-G1-R-P	单 位 UNITS: mm
投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET: 1/1