




www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267













主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\3A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐　　压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次



P.C.B LAYOUT TOP VIEW



PIN	2.0	2.5

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理
7	DC-044A-07	公头扣	1	磷　铜	0.15T	镀　锡
6	DC-044A-06	盖　脚	1	磷　铜	0.2T	镀　锡
5	DC-044A-05	弹片脚	1	锰　钢	0.3T	镀　锡
4	DC-044A-04	插片脚	1	黄　铜	0.3T	镀　锡
3	DC-044A-03	平　片	1	黄　铜	0.3T	镀　锡
2	DC-044A-02	圆　针	1	黄　铜		镀　镍
1	DC-044A-01	基　座	1	PPA		黑　色

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-044A
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW03-DC044A-XXXB
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO: HYC-2312012146
			SHEET NO. 1 OF 1