



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267











线路板开孔尺寸图





技术要求

1. 额定值：DC 12V 1A;
2. 接触电阻：≤30mΩ;
3. 绝缘电阻：≥100MΩ;
4. 耐　压：DC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力：3-30N;
6. 使用温度范围：-30-70℃;
7. 使用寿命5000次;

				PIN	ø2.5	ø2.0
6	铜 针	DC-005-06	H62 黄铜棒	铜 锡	1	
5	盖 子	DC-005-05	PA10T		1	黑
4	平 片	DC-005-04	黄铜 H62 Y=0.3	铜 锡	1	
3	弹 片	DC-005-03	锰钢 T=0.2	镍 锡	1	
2	接触片	DC-005-02	黄铜 H62 Y=0.3	铜 锡	1	
1	基 座	DC-005-01	PA10T		1	黑
序号	零件名称	编　号	材　料	电　镀	数 量	备 注

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-005 短脚
UNIT: mm [inch]	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-DC005D-XXXB
SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO. / DRAW NO: HYC-2610201614 / SHEET NO. 1 OF 1