




www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267












安装板开孔图

电路原理图



技术要求

1. 额定值：DC 24V 2A;
2. 接触电阻：≤30mΩ;
3. 绝缘电阻：≥100MΩ;
4. 耐　压：AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力：3-30N;
6. 使用温度范围：-30-70℃;
7. 使用寿命：5000次;

序号	零件名称	编　号	材　料	电 镀	数量	备 注
5	外 壳	DC-084K-05	PA66		1	黑
4	圆 针	DC-084K-04	黄铜棒 H62	铜 锡	1	ø2.0
3	弹 片	DC-084K-03	磷铜 C5191 T=0.25	铜 锡	1	
2	铜 套	DC-084K-02	黄铜棒 H59 C3604	铜 锡	1	
1	基 座	DC-084K-01	PPA		1	黑

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-084K
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-DC084K-200B
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2610191149
SCALE:1:1	SIZE: A4		SHEET NO. 1 OF 1