深圳蓝图微电科技有限公司

SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

客 户 名 称：
Customer Name：

客 户 料 号：
Customer P/N：

规 格 型 号：
Specification Model：

蓝图 品号：
LT P/N： LUU10.5-60mH


制造商 Manufacturer		客户确认 Customer Approved	
制作 Drawn	Keryy		
审核 Checked	Yony		
日期 Date	20250812	日期 Date	

SPECIFICATION FOR APPROVAL


地址:广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区新海洋工业园C栋2楼
ADD: 2 building C Building , New Ocean Industrial Park, Kukeng CommunityGuanlanStreet, Longhua District,Shenzhen City, Guangdong
电话Tel：+86-0755-23760960 http://www.szlantu.com.cn

CUSTOMER / 客户		LT NO / 蓝图品号	LUU10.5-60mH	RoHS COMPLIANT


1. MECHANICAL DIMENSIONS / 外形尺寸 [单位 mm]



SCHEMATIC / 原理图



STRUCTUREDIAGRAMS / 结构图



ITEM /项目	A	B	C	D	E	F	G
SPEC /规格	19.0Max	17.0Max	22Max	0.7±0.5	3.5±0.5	10.0±0.5	13.0±0.5

2. WINDING SPEC / 卷线规格

WIRE /线材	0.30mm*1C 2UEW	
PIN /端子	1--2	4--3
TURNS /圈数	118Ts(REF)	118Ts(REF)



3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS / 电气特性

TEST ITEM / 测试项目	TEST WINDING /测试绕组	SPEC /规格	CONDITION · EQUIPMENT /仪器·测试条件
INDUCTANC /电感量	1--2 4--3	60mH MIN	CH-1062 or EQUIVALENT (F=1kHz, 0.3V)
DCR /直流电阻	1--2 4--3	1.2Ω MAX	CH-502A or EQUIVALENT (At25℃)
IDC/额定电流	1--2 4--3	0.5A-0.7A	CH-1062 or EQUIVALENT (F=1kHz, 0.3V)
INSULATION RESISTANCE / 绝缘电阻	COIL--COIL	100mΩ MIN	CH-19053 or EQUIVALENT At DC500V
WITHSTAND VOLTAGE / 耐电压	COIL--COIL COIL--CORE	1.0KVAC 1.0KVAC	CH-19053 or EQUIVALENT (5mA/3sec)


4. MATERIAL LIST / 材料明细表

NO /编号	ITEM / 项目	MTERIAL /材料	SPEC / 规格	UL No / UL编号
1	BOBBIN /骨架	PHENOL /电木粉 T375J	SY-0901 or EQUIVALENT	E59481(S)
2	CORE /磁芯	FERRITE /铁氧体	JPH-7 UU10.5 or EQUIVALENT	
3	WIRE /线材	POLYURETHANE COPPER / 聚氨基甲酸酯铜线	0.30mm*1C 2UEW or EQUIVALENT	E194410
4	CLIP /夹子	STEEL /钢	UU10.5 or EQUIVALENT	
5	VARNISH /凡立水	EPOXY /环氧树脂	1032 or EQUIVALENT	E213437


CUSTOMER / 客户		LT NO / 蓝图品号	LUU10.5-60mH

5.Product packaging / 产品包装 [单位 mm]

EPE/
珍珠棉：250*170*10



PLASTIC TRAY/
塑料托盘：380*280*35



OUTER BOX/
外箱：400*300*170



NOTE/注：

1.成品采用针脚插珍珠棉包装方式每板珍珠棉112PCS放入塑料托盘，共计224PCS。
The finished products adopt pin-in EPE foam packaging. Each EPE foam tray holds 112 PCS, placed into a plastic pallet, with a total quantity of 224 PCS.

2.每5个塑料托盘为一箱，共计1120PCS。
Each carton contains 5 plastic trays with a total of 1120 PCS.

3.外箱贴相应标签，如上图。
Corresponding labels shall be affixed to the outer cartons, as shown in the figure above.