




www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267















P.C.B LAYOUT TOPVIEW



技术要求

1、插入力：3～30N(0.3～3.0kgf)
2、拔出力：3～30N(0.3～3.0kgf)
3、接触电阻：≤50mΩ
4、绝缘电阻：>100MΩ DC 500V
5、耐电压：AC 500V 1min无飞弧及击穿
6、寿命：5000 10～20次/min
7、额定负载：DC 12V 3A
8、适用温度范围：-25～85° C
9、推荐使用插头:

序号	零件图代号	名 称	数量	材 料	镀层/颜色	备 注
3	DC-055L-03	2号脚	1PCS	C5191磷铜=0.3	镀银	环保
2	DC-055L-02	1号脚	1PCS	65黄铜⌀0.7	镀银	环保
1	DC-055L-01	塑料座	1PCS	PPA	黑色	环保

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-055L
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-DC055L-065B
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2610161541
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1