








SPECIFICATIONS
Rated Current:3.0AMP
Contact Resistance:20mΩ Max
Withstand Voltage:1000V AC/DC
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Operation Temperature:−40°c to +105°c

Contact Material:Brass
Contact Plating:Au Over Ni
Insulator Material:Polyester(UL94V−0)
Standard: PBT
Max.Processing Temp: 230°C± 5°C 5S

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市富港科技有限公司			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	2.54 跳线帽 黑色(闭口)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	FG-M254-1-65-CL-B-G0	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						