


www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267






技术要求

1、插入力：2.94～29.4N(0.3～3.0kgf)
2、拔出力:2.94～29.4N(0.3～3.0kgf)
3、接触电阻：≤50mΩ
4、绝缘电阻：>100MΩ DC 500V
5、耐电压：AC 500V 1min无飞弧及击穿
6、寿命：5000 10～20次/min
7、额定负载：DC 24V 3A
8、适用温度范围：-25～85° C
9、推荐使用插头:




DC MATE PLUG

T:1.6 Dimensions of PC board holes
Tolerance : ±0.1(Printed-sided view)



CIRCUIT DIAGRAM



PIN	ϕ2.0	ϕ2.5
APPD		

序号	零件图代号	名 称	数量	材 料	镀层/颜色	备 注
6	DC-0005J-06	3号脚	1PCS	C5210黄铜=0.3	镀锡	环保
5	DC-0005J-05	2号脚	1PCS	锰钢=0.20	镀锡	环保
4	DC-0005J-04	1号脚	1PCS	C5210黄铜=0.3	镀锡	环保
3	DC-0005J-03	PIN	1PCS	H65铜针=2.0	镀锡	环保
2	DC-0005J-02	盖子	1PCS	PBT	黑色	环保
1	DC-0005J-01	塑料座	1PCS	PBT	黑色	环保

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-0005J
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-DC0005J-XXXB
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO. / DRAW NO: HYC-2610201641
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1