




www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267












P.C.B LAYOUT
TOP VIEW



SCHEMATIC

PIN ϕ2.0
PIN ϕ2.5

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐　压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-20N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
6	DC-012A -01	圆针	1	黄 铜		镍锡
5	DC-012A -02	平片	1	黄 铜		镍锡
4	DC-012A -03	静片	1	黄 铜		镍锡
3	DC-012A -04	弹片	1	磷 铜		镍锡
2	DC-012A -05	后盖	1	PBT		
1	DC-012A -06	基座	1	PBT		

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: DC-012A 有柱
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO. HYCW-DC012AD-XXXB
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	MOLD NO.
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO: HYC-2610191052
			SHEET NO. 1 OF 1