


www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267






线路板开孔尺寸图

电路原理图





技术要求

1. 额定值：DC 30V 0.5A;
2. 接触电阻：≤30mΩ；
3. 绝缘电阻：≥100MΩ；
4. 耐　压：AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力：3-20N;
6. 使用温度范围：-30-70℃;
7. 插座使用寿命：5000次;

序号	零件名称	编　号	材　料	电　镀	数量	备 注
7	外盖	DC-005PB-07	铁皮 Q195 T=0.25	铜 锡	1	
6	弯脚	DC-005PB-06	黄铜 H62 Y=0.3	镍 锡	1	
5	铜针	DC-005PB-05	黄铜丝 H65	镍 锡	1	φ2.0/φ2.5
4	后盖	DC-005PB-04	PA46阻燃		1	黑
3	平片	DC-005PB-03	黄铜 H62 T=0.3	镍 锡	1	
2	接触片	DC-005PB-02	磷铜 C5191 T=0.25	镍 锡	1	
1	基座	DC-005PB-01	PA46阻燃		1	黑

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-005PB 带面板
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-DC005PB-XXXB
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2610201632
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1