



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267








CIRCUIT DIAGRAM



PIN	Φ2.0	Φ2.5

技术要求

1、插入力：3~30N(0.3~3.0kgf)
2、拔出力：3~30N(0.3~3.0kgf)
3、接触电阻：≤50mΩ
4、绝缘电阻：>100MΩ DC 500V
5、耐电压：AC 500V 1min无飞弧及击穿
6、寿命：5000 10~20次/min
7、额定负载：DC 30V 3A
8、适用温度范围：-25~85° C
9、推荐使用插头：



DC MATE PLUG

序号	零件图代号	名 称	数量	材 料	镀层/颜色	备 注
5	DC-022BA-05	铜套	1PCS	黄铜	镀铜锡	环保
4	DC-022BA-04	短针	1PCS	黄铜T=0.4Y	镀铜锡	环保
3	DC-022BA-03	长针	1PCS	黄铜T=0.4T	镀铜锡	环保
2	DC-022BA-02	PIN	1PCS	铜棒	镀铜锡	环保
1	DC-022BA-01	塑料座	1PCS	PA46	黑色/白色	环保

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-022BA	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW-DC022BA-200B
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2610201131
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1