


www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267






线路板开孔尺寸图



电路原理图



技术要求

1. 额定值：DC 30V 2A;
2. 接触电阻：≤30mΩ;
3. 绝缘电阻：≥100MΩ;
4. 耐　压：AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力：3-30N;
6. 使用温度范围：-30-70℃;
7. 使用寿命：5000次;

序号	零件名称	编　号	材　料	电　镀	数量	备 注
6	盖 子	DC-062-06	PBT		1	黑
5	基 座	DC-062-05	PBT		1	黑
4	弯 脚	DC-062-04	黄铜 H62 Y=0.5	银	1	
3	圆 针	DC-062-03	黄铜丝 H62	银	1	ϕ2.0
2	弹 片	DC-062-02	磷铜 C5191 T=0.3	银	1	
1	平 片	DC-062-01	黄铜 H62 T= 0.5	银	1	

PIN	ϕ2.0	ϕ2.5	ϕ3.0

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-062
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW02-DC062-XXXB
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2610151421
SCALE:1:1	SIZE: A4		SHEET NO. 1 OF 1