



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267










线路板开孔尺寸图

电路原理图



技术要求

1. 额定值：DC 24V 4A;
2. 接触电阻：≤30mΩ;
3. 绝缘电阻：≥100MΩ;
4. 耐　压：AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力：3-30N;
6. 使用温度范围：-30-70℃;
7. 使用寿命：5000次;

序号	零件名称	编　号	材　料	电 镀	数量	备 注
7	前 盖	DC-044C-07	不锈钢SUS 301 Y=0.1	清 洗	1	黑
6	外 壳	DC-044C-06	不锈钢SUS 301 Y=0.2	清 洗	1	
5	定位片	DC-044C-05	铁 皮 T=0.3	铜 锡	1	
4	圆 针	DC-044C-04	黄铜棒 H62	铜 锡	1	
3	弹 片	DC-044C-03	磷铜 C5191 T=0.25	镀 银	1	
2	弯 脚	DC-044C-02	黄铜 H62 Y=0.3	镀 银	1	
1	基 座	DC-044C-01	PA9T		1	黑
				PIN	ø2.0	ø2.5

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-044C
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-DC044C-XXXB
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2610191630
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1