


www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267










技术性能

1、插入力：5~20N(0.3~3.0kgf)
2、拔出力: 5~20N(0.3~3.0kgf)
3、接触电阻：≤30mΩ
4、绝缘电阻：>100MΩ DC 500V
5、耐电压：AC 500V 1min无飞弧及击穿
6、寿命：10000 10~20次/min
7、额定负载：DC 12V 1A
8、适用温度范围：-25~85°C



P.C.B LAYOUT TOP VIEW

SCHEMATIC	DC-002立式-1	DC-002立式-2
		

PIN	Ø1.0	Ø1.3	Ø1.65
APPD			

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
1	平 片	1号脚	黄铜=0.35	1PCS	Ag	
2	弹 片	2号脚	锰钢=0.20	1PCS	XT	
3	弯 片	3号脚	黄铜=0.35	1PCS	Ag	
4	圆 针	PIN	黄铜	1PCS	TX	
5	基 座	塑料座	PBT	1PCS	黑色	
6	盖 子	塑料盖	PBT	1PCS	黑色	

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-002 立式
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-DC002B-XXXB
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO: HYC-2610151622
			SHEET NO. 1 OF 1