


WWW.XYECONN.COM


ROHS Compliant


REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

























印制线路板

PCB Layout Recommended



1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: no lock



电路图

Circuit Diagram

NO. 序号	DESCRIPTION 名称	Q'TY 数量	MATERIAL 材料	COLOR 颜色
7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PPA	白色
5	盖板	1	PPA	白色
4	弹簧	1	不锈钢	
3	—	—	—	—
2	基座	1	PPA	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
30~ :±0.30	±2°	APR. Alex	TITLE: 按键开关 Key Switch	
10~30:±0.20		CHK. Jack	DWG NO. XY-HT5858-101-WTS	
~10:±0.15		DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4 / SCALE 1:1 / SHEET 1/1	REV. A

F-RD-18A