


WWW.XYECONN.COM


ROHS Compliant


| REV. | Q'TY | ECN. NO. | APR. | DATE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

























印制线路板

PCB Layout Recommended



1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: no lock




电路图

Circuit Diagram

| 7 | 导电接触夹 | 6 | 覆合银磷铜 | 镀银 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 推轴 | 1 | PPA | 白色 |
| 5 | 盖板 | 1 | PPA | 白色 |
| 4 | 弹簧 | 1 | 不锈钢 | |
| 3 | — | — | — | — |
| 2 | 基座 | 1 | PPA | 黑色 |
| 1 | 嵌件 | 2 | H65 T=0.3mm | 镀银 |
| 序号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 数量 Q'TY | 材料 MATERIAL | 颜色 COLOR |

| DIMENSION IN mm | |
|---|---|
| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | |
| 30~ :±0.30 | ±2° |
| 10~30:±0.20 | |
| ~10:±0.15 | |

厦门市辛译精密电子有限公司

Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

| APR. | Alex |
|---|---|
| CHK. | Jack |
| DRA. | Can |

| TITLE: | 按键开关 Key Switch | |
|---|---|---|
| DWG NO. | XY-HT5858-101-WTL | |
| PROJ. | | CUSTOMER DRAWING |
| SIZE A4 | SCALE 1:1 | SHEET 1/1 REV. A |

F-RD-18A

XYECONN