



客户图


Kinghelm®











技术参考：

1、外壳材料：PA66
2、防护等级：IP68
3、额定电流：17.5A
4、额定电压：AC 400V
5、耐电压：AC 2500V
6、阻燃等级：UL94 V-0
7、接线线径：0.5～1.5mm²
8、工作温度：-40～+105℃
9、符合认证标准：CQC/SAA/UL/TUV/RoHS/CE
10、产品芯数：2P/3P

Ø6.5 mm	Ø3.5～7 mm
Ø8.1 mm	Ø5～8 mm
Ø9.8 mm	Ø7～10 mm
胶圈孔径 D	适用线外径

					未注公差		单位	比例	页次	版本	料号	KH-EW-M16-3P	设计		
					X. ±0.35	X.° ±3°	mm	1:1	1/1	A1	名称	防水连接器	校对		
					X.X ±0.20	X.X° ±2°							审核		
标记	ECN号	变更说明	签名	日期								深圳市金航标电子有限公司	批准		