


WWW.XYECONN.COM


ROHS Compliant


REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE



























印制线路板

PCB Layout Recommended

1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: no lock



电路图

Circuit Diagram

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PPA	白色
5	盖板	1	PPA	白色
4	弹簧	1	不锈钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PPA	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

DIMENSION IN mm		APR. Alex	TITLE: 按键开关 Key Switch
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd
30~ :±0.30	±2°	CHK. Jack	DWG NO. XY-HT5858-076-WTL
10~30:±0.20		DRA. Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING
~10:±0.15			SIZE A4 SCALE 1:1 SHEET 1/1 REV. A

F-RD-18A