


WWW.XYECONN.COM


ROHS Compliant


REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE
















印制线路板

PCB Layout Recommended



1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: no lock



电路图

Circuit Diagram

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PPA	白色
5	盖板	1	PPA	白色
4	弹簧	1	不锈钢	
3	—	—	—	—
2	基座	1	PPA	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
30~ :±0.30	±2°
10~30:±0.20	
~10:±0.15	

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

APR.	Alex
CHK.	Jack
DRA.	Can

TITLE:	按键开关 Key Switch		
DWG NO.	XY-HT5858-076-WTS		
PROJ.	CUSTOMER DRAWING		
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A

F-RD-18A

XYECONN®