TACT SWITCHES

硕方精密電子開關 www.Sofng.com

Operation: SMT/立式 中型 1.3mm 大行程轻触开关 [柄长/操作力可定制]

RoHS Compliant

ITEM NO.: TS-1817A-5016Q (Series)

(L6.0×W6.0 TACT-SWITCH)


表面贴装 SMT

正向操作

精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS



邀您使用(微信)小程序

硕方电子开关&连接器选型手册

手机扫码即可进入...

Material declaration

No.	NAME	Description
① A	拨柄	PA6T (Black)热塑性
② B	缓垫	软性硅胶(Blue)
③ C	簧片	镀银&磷青铜 C5191/不锈钢 SUS304
④ D	基座	PA6T (Black)热塑性
⑤ E	嵌件	镀银&C5191R-H 磷青铜[镀锡]


Technical parameter

PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	0.25A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD：100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	115,000 Cycles	100,000 Cycles
	Rated Load	100,000 Cycles	850,000 Cycles
Sterage temp.		-40℃～+85℃(Operating Temp:)	
Operating Force		1.6 / 2.6N. (1N.=100gram-force)	
Heat Rrsistance		IR Reflow:255℃,5sec. Manual:350℃,3sec.	


TS-1817A - XX XXQ


- 产品型号
- 高度 20=2.0mm 25=2.5mm
- 力度 16=160gf 26=260gf


CIRCUIT DIAGRAM



Unit:mm















H
4.3
5.0



P.C.B LAYOUT

