
Operation:SMT/立贴式　大型方柄　轻触开关　[操作力可定制]

RoHS Compliant

LTEM NO.: TS-1103F-16Q　(Series)

(L12.0mm×W12.0mm×H7.4mm　TACT-SWITCH)

表面贴装 SMT
正向操作 DOWN
精密部品 NICETY
可靠 STABILIZE
適合環保 RoHS



邀您使用(微信)小程序
硕方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...


Material declaration

No.	NAME	Description
① A	拨柄	PA6T(Black)耐高温尼龙
② B	盖板	PA6T(Black)耐高温尼龙
③ C	簧片	镀银&不锈钢 SUS304
④ D	嵌件	C5191R-H (t=0.30mm)镀银磷铜
⑤ E	基座	PA6T(Black)耐高温尼龙


Technical parameter


PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	0.25A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC　Skey/PD：100MΩ min.300V DC	
	Withstand Voltage	300V AC for 1 minute	250 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	120,000 Cycles	100,000 Cycles
	Rated Load	100,000 Cycles	85,000 Cycles
Sterage temp.		-35℃～+75℃(Operating Temp:)	
Operating Force		1.6 / 2.6N.(1N.=100gram-force)	
Heat Rrsistance		IR Reflow:255℃,5sec.　Manual:350℃,3sec.	

CIRCUIT DIAGRAM



Unit:mm





P.C.B LAYOUT

