





有刻字	无刻字
	









NOTES:

1. 额定电流电压：
   16A GP 125/250VAC 5E4 40T125
   16(4)A 125/250VAC 5E4 40T125
   16A 42VDC 5E4 40T125
2. 接触电阻：50mΩ Max
3. 绝缘电阻：>100MΩ (Min) 500VDC
4. 耐电压：>1500VAC 0.5mA 1minutes
5. 倾倒角度：30°～45°，复位角度5°～25°。

legion 六鈅電子 ®

邮箱：hooya89@hooya.hk
电话：0769-82310511-867

NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION
5	→	10	→
4	→	9	→
3	→	8	→
2	→	7	→
1	→	6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2022.06.17

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	RT-M1-0C3B16C200-P
DRAWING NO.	WIF122051
REV.	A0