
Notes:
1、电线焊接在插座上，固定后需烘烤热缩管保护。
2、黑色与红色线需一起套在热缩管里，一起烘烤。
3、线材拉力大于5kg。

邮箱：hooya89@hooya.hk
电话：0769-82310511-867

序号	名 称	数量	规 格
1	AC插座	1	RT-C14-C0B-AA 10A/15A 250VAC
2	热缩套管	4	黑色热缩套管 L=φ3.5*15mm
3	线材	1	UL1007 18AWG 颜色：红色线 L=80
4	线材	1	UL1007 18AWG 颜色：黄注绿条线 L=80
5	线材	1	UL1007 18AWG 颜色：黑色线 L=80
6	热缩套管	1	黑色热缩套管φ4.0 L=35mm
7	圆环端子	1	φ7.5*ID4.0*T0.4mm 镀锡端子
8	胶壳	1	A3963H-3P 白色胶壳
9	端子	2	A3963H-T 镀锡端子



legion 六鈞電子

NO	DESCRIPTION
5	→
4	→
3	→
2	→
1	→

NO	DESCRIPTION
10	→
9	→
8	→
7	→
6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2025.04.29

ROCKTEK ELECTRICAL(SHENZHEN) CO.,LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	RT-C14-C00B-AA-401
DRAWING NO.	*****
REV.	A0