


1. 电路CIRCUIT：ON/OFF
2. 快插端子 QUICK CONNECTOR TYPE: DOUBLE POLE SINGLE THROW
3. 额定值 RATING: 20A GP 125/250VAC 3/4HP 40T125/55(UL/CUL)
   16(4)A 250V~T125/55 1E4(NEMKO/ENEC17/CQC)
   10(2)A 250V~T125/55 5E4(NEMKO/ENEC17/CQC)
4. 接触电阻 CONTACT RESISTANCE：<50mΩ
5. 绝缘阻抗 INSULATION RESISTANCE：>100MΩ
   (500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
6. 耐电压 DIELECTRIC STRENGTH：>1500VAC 0.5mA 1 MINTUTE
7. 所有部件均使用环保材料
   ALL MATERIALS USING MEET THE RoHS DIRECTIVE


邮箱：hooya89@hooya.hk
电话：0769-82310511-867




Pannel cut out:











Circuit of Switch





legion 大鈞電子

5	→	10	→	DIMENSIONAL TOLERANCES		APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN	MM
4	→	9	→	RANGE	TOLERANCE				LMC 2023.11.03	SCALE	NO
3	→	8	→	X	±0.30					MAT'L	***
2	→	7	→	X.X	±0.20					MATERIAL NO.	DRAWING NO. REV.
1	→	6	→	X.XX	±0.10	LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.				SS31-ABIWB-RH40-L02-C	********* A0
NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	ANGLES	±1°						