


1. 电路CIRCUIT：ON/OFF
2. 快插端子 QUICK CONNECTOR TYPE: DOUBLE POLE SINGLE THROW
3. 额定值 RATING: 26A 125/250VAC (UL; CUL)
   30A 125/250VAC
   16(4)A 125/250VAC (CQC; ENEC17;NEMKO)
4. 接触电阻 CONTACT RESISTANCE：<50mΩ
5. 绝缘阻抗 INSULATION RESISTANCE：>100MΩ
   (500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
6. 耐电压 DIELECTRIC STRENGTH：>1500VAC 0.5mA 1 MINTUTE
7. 柄的颜色 ACTUATOR COLOR: BLACK
8. 基座的颜色 HOUSING COLOR: BLACK
9. 所有部件均使用环保材料
   ALL MATERIALS USING MEET THE RoHS DIRECTIVE





邮箱：hooya89@hooya.hk
电话：0769-82310511-867






Panel Mounting
Normal thickness 2.0mm







NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	DIMENSIONAL TOLERANCES	
				RANGE	TOLERANCE
				20≤	±0.40
				10~20	±0.30
				≤10	±0.20
				ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN	MM
			LMC 2026.01.17	SCALE	NO
				MAT'L	***

legion-switch.com
东莞市六钧电子五金有限公司

MATERIAL NO.	DRAWING NO.	REV.
SS31-BBIWG-RL2640-R	*******	A0