Operation:DIP/插件立式 小型 轻触开关 [柄长/操作力可定制]

Halogen Free | LEAD FREE | RoHS Compliant

ITEM NO.: TS-1101-4316 (Series)

(L6.00mm×W3.50mm TACT-SWITCH)

表面插装 DIP
正向操作
精密部品 NICETY
可靠 STABILIZE
適合環保 RoHS




Material declaration

No.	NAME	Description
① A	嵌件	镀银&H62 黄铜
② B	基座	PA6T (Black)热塑性
③ C	簧片	镀银&不锈钢/SUS304
④ D	盖板	不锈钢 Q235-A
⑤ E	拨柄	PA6T (Black)热塑性


Technical parameter

PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	0.25A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD：100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage	300V AC for 1 minute	250 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	100,000 Cycles	75,000 Cycles
	Rated Load	80,000 Cycles	50,000 Cycles
Sterage temp.		-35℃～+75℃(Operating Temp:)	
Operating Force		1.6 / 2.6N. (1N.=100gram-force)	
Heat Rrsistance		IR Reflow:255℃,5sec. Manual:350℃,3sec.	


TS-1101 - XX XX
- 产品型号
- 高度 43=4.3mm 80=8.0mm
- 力度 16=160gf 26=260gf





Unit:mm



P.C.B LAYOUT







邀您使用(微信)小程序
碩方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...

H
4.3
5.0
5.5
6.0
~
8.0