ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE















印制线路板

PCB Layout Recommended







1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: Self-locking



电路图

Circuit Diagram

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PPA	白色
5	盖板	1	PPA	白色
4	弹簧	1	不锈钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PPA	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
30~ :±0.30	±2°
10~30:±0.20	
~10:±0.15	

CUSTOMER COPY

TITLE: 按键开关 Key Switch

PAR	TB-58101-SZZ	
DWN	Lucas	
CHKD	Ethan	
APVD	Jacob	
SCALE1:1	UNIT:MM	
SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A