ROHS Compliant

| MAPX | MODIFICATION | DATE | DRAW | APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |































印制线路板
PCB Layout Recommended



1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: Self-locking




电路图
Circuit Diagram

| 序号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 数量 Q'TY | 材料 MATERIAL | 颜色 COLOR |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 导电接触夹 | 6 | 覆合银磷铜 | 镀银 |
| 6 | 推轴 | 1 | PPA | 白色 |
| 5 | 盖板 | 1 | PPA | 白色 |
| 4 | 弹簧 | 1 | 不锈钢 | / |
| 3 | 勾针 | 1 | 精密钢圈 | / |
| 2 | 基座 | 1 | PPA | 黑色 |
| 1 | 嵌件 | 2 | H65 T=0.3mm | 镀银 |

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

| DECIMALS: | ANGLES: |
|---|---|
| 30~ :±0.30 | ±2° |
| 10~30:±0.20 | |
| ~10:±0.15 | |

CUSTOMER COPY

TITLE: 按键开关 Key Switch

| | | |
|---|---|---|
| PAR | TB-5876-SSD | |
| DWN | Lucas | |
| CHKD | Ethan | |
| APVD | Jacob | |
| SCALE1:1 | UNIT:MM | |
| SIZE:A4 | SHEET:1F1 | REV:A |