


REVISION			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APP
A0	NEW RELEASE	05/20/2020	PECK







(ø2.50mm 4 POLE PLUG DETAIL DRAWING)

P.C.B LAYOUT









邀您使用(微信)小程序


硕方电子开关&连接器选型手册

手机扫码即可进入...





Material declaration			
No.	NAME	Type	Description
①	接觸端子 1	1	H62 (t=0.20mm)黃铜[锡基镀金]
②	接觸端子 2	1	H62 (t=0.20mm)黃铜[锡基镀金]
③	接觸端子 3	1	H62 (t=0.20mm)黃铜[锡基镀金]
④	接觸端子 4	1	H62 (t=0.20mm)黃铜[锡基镀金]
⑤	接觸端子 5	1	H62 (t=0.20mm)黃铜[锡基镀金]
⑥	接觸端子 6	1	H62 (t=0.20mm)黃铜[锡基镀金]
⑦	基座	1	LCP (Black)热塑塑胶



PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	0.25A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	30mΩ max.	50mΩ max.
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD：100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	6,000 Cycles	5,000 Cycles
	Rated Load	5,000 Cycles	4,000 Cycles
Storage temp.		-25℃～+75℃(Operating Temp:)	

DIMENSION CLASSIFICATION
■ ; CRITICAL
☒ ; MAJOR

TOLERANCE TABLE		
.X	±	0.40
.XX	±	0.25
.XXX	±	0.10
ANGLE	±	2°

台灣碩方精密電子科技有限公司
TAIWAN SOFNG PRECISION ELECTRONIC CO., LTD

TITLE	PJ-242K 卧式前插后贴四段2.5耳机插座		SOFNG 開關,連接器		
PART NO.	PJ-242K		SERIES	SD106	
APPROVED	Peck	DWG NO.	SOF-G006		
CHECKED	Paul	SCALE 1:1	UNIT mm	SIZE A4	
DRAWIN	David	REV A0	SHEET NO. 1/1		