



ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

























印制线路板
PCB Layout Recommended



1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: no lock



电路图
Circuit Diagram

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PPA	白色
5	盖板	1	PPA	白色
4	弹簧	1	不锈钢	
3	—	—	—	—
2	基座	1	PPA	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: 按键开关 Key Switch	
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	TB-58101-WSD
30~ :±0.30	±2°	DWN	Lucas
10~30:±0.20		CHKD	Ethan
~10:±0.15		APVD	Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE1:1	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A