
TACT SWITCH

碩方精密電子開關 www.Sofng.com

Operation: SMT/中型立式 软硅按柄 轻触开关 [柄长/操作力可定制]

LTEM NO.: TS-1157S-T5016Q (Series)

(L6.20mm×W6.20mm TACT-SWITCH)



邀您使用(微信)小程序
硕方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...

表面贴装 SMT
正向操作
精密部品 NICETY
可靠 STABILIZE
適合環保 RoHS


Material declaration

No.	NAME	Description
① A	基座	PA6T (Black)热塑性尼龙
② B	盖板	不锈钢/SUS-Q235-A
③ C	按柄	软性硅胶
④ D	簧片	镀银&不锈钢/SUS304
⑤ E	嵌件	镀银&C5191R-H 磷青铜[镀锡]

Technical parameter


PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	0.25A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC Skey/PD：100MΩ min.300V DC	
	Withstand Voltage	300V AC for 1 minute	250 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	100,000 Cycles	75,000 Cycles
	Rated Load	80,000 Cycles	50,000 Cycles
Sterage temp.		-35℃～+75℃(Operating Temp:)	
Operating Force		~~1.6~~ 、 **2.6N.** (1N.=100gram-force)	
Heat Rrsistance		IR Reflow:255℃,5sec. Manual:350℃,3sec.	


CIRCUIT DIAGRAM




Unit:mm

H
3.4
4.3
5.0





TS-1157S - TXX XXQ
- 产品型号
- 高度 34=3.4mm 50=5.0mm
- 力度 16=160gf 26=260gf



P.C.B LAYOUT

